


HS-PORTAL 150

Hefschuifdeurbeslag
Inbouwmogelijkheden van de sluitstang



Voor meer gegevens zie
montagehandleiding
HSnl1032 en
HSnl1035.


Variabele kruk- en profielcilinderhoogte door verstelbare slotkasten

Krukhoogte Sluitstang Gr. 200 - 260
Kruk Si-line HS 150 (binnen)

Kruk- en profielcilinderhoogte Sluitstang Gr. 200 - 260
Kruk Si-line HS 150 PZ (binnen afsluitbaar)
Kruk Si-line HS 150 PZ (binnen en buiten afsluitbaar)

edrukt op chloovrij gebleekt papier

HSnl1033_3_06.99/0



Montagehandleiding
HSnl1033

zie ommezijde

HS-PORTAL 150 *Situatie uittreuzing van de sluitstrang*

TRIAL- boring

of

Uittreuzing van de sluitstang

zoals voorheen (met frees voor sponning van de loopwagen $\varnothing \geq 200$ mm en breedte 18 mm)

